

# ULTIMA OKULUS SCOPE

## 製品使用マニュアル PRODUCT USE MANUAL




This manual contains important information to prevent accidents and product failure, as well as instructions for use of the product. Please read it carefully before using the product, and use it safely and responsibly.

製品使用マニュアルには事故や破損を防ぐための重要な注意事項と製品の取扱い方が書かれています。  
ご使用前に、このマニュアルをよくお読みのうえ、本製品を安全にお使いください。

### Installing Lens レンズの取付け

- 1 Install aiming reticle by applying a stick-on dot to the concave side of the scope lens (not necessary if used with Fiber Kit).
  - 2 Unscrew and remove Lens Retainer Ring from Scope Housing.
  - 3 Confirm that the Rubber O-ring is placed correctly inside Scope Housing.
  - 4 Insert lens into the Scope Housing with the concave side facing inward (towards the Rubber O-ring).
  - 5 Firmly screw Lens Retainer into the Scope Housing to finish procedure.
- 1 レンズにエイミングポイントとなるドットシールなどを貼付けてください。  
(ファイバークットなどを使用する場合は必要ありません) ※1 ※2
- 2 スコープハウジングからレンズリテーナリングを回して取外します。
- 3 スコープハウジング内にラバーOリングが正しい位置に入っていることを確認します。
- 4 ラバーOリングにかぶせるように凹面からレンズをスコープハウジングに入れます。
- 5 レンズリテーナリングを回して入れ、締付ければ完了です。




※1 If using with the Dual-Color Dot Kit supplied with each ULTIMA OKULUS SCOPEs, please use the adhesive centering matrix to place the dot in the center of the lens.  
※2 We recommend treating your equipment carefully to ensure long life.

※1 アルティマオクルススコープに付属しているデュアルカラードットパッケージをご使用の場合は付属のドットシール貼付け用のテンプレートをお使いください。  
※2 細かなキズなどを防止するために、なるべくいねいに取扱いください。

### Left-handed use 左射ちの場合

(右射ちの方は出荷時のままご使用ください) Scope is configured for right-handed use.



- 1 Remove the two Level Locking Screws with a properly sized Phillips head driver. Proceed to remove the Level Vial.
  - 2 Affix one of the Level Locking Screws to the threaded hole on the opposite side of the scope housing and tighten about two turns. ※1
  - 3 Insert Level as shown in illustration.
  - 4 Place the second Level Locking Screws in the appropriate threaded hole, and fasten about two turns.
  - 5 Fasten both Level Locking Screws evenly to finish procedure. ※2
  - 6 Refer to illustration for proper orientation when attaching to your sight of choice.
- 1 精密ドライバーでサラネジ(小) 2本を回して外しレベルを取外します。
- 2 反対側のネジ穴の片方にサラネジ(小)を2回転ほどねじ込みます。 ※1
- 3 取付けたサラネジ(小)にレベルを図のように当てます。
- 4 もう一方のネジ穴にサラネジ(小)を2回転ほどねじ込みます。
- 5 取付けた2本のサラネジ(小)を均等に締めれば完了です。 ※2
- 6 上図の向きになるようお使いのサイトに取付けます。

※1 In case you are unable to fit the screw to the hole, please abort procedure and consult your local archery pro shop, to scope or level.

※2 Do not overtighten as it may result in damage.


※1 スムーズに入らない場合は取付けを中止しご購入店にご相談ください。

※2 締めすぎないでください、破損の原因になります。

## Attachment to a sight スコープの取付け


### ULTIMA

- ① Attaching to ULTIMA CPX series.
  - ② Fit a Balance Plate in the dent of the Scope Housing firmly. No.10-32×20mm Low Head Bolt SUS Stud and 10-32 Washer as shown.
  - ③ Fasten stud using a Hex Key to affix to Scope Holder.
  - ④ Fasten until attached vertically to Scope Holder.
- ① アルティマCPXシリーズに取付ける場合。
  - ② バランスプレートはスコープハウジングの窪みにしっかりと押し込んでセットして、10-32ネジ(短)及びワッシャーを図の方向から入れます。
  - ③ 3/32インチサイズの六角レンチを使用して10-32ネジ(短)を締めてスコープホルダーに固定します。
  - ④ スコープホルダーに垂直に取付けるまで締付ければ完了です。



### Other Brands 他社製品

- ① Sights featuring a non-threaded scope rod holder ending in two parallel planes 5/16" (7.94mm) apart.
  - ② Fit a Balance Plate in the dent of Scope Housing firmly. Insert No.10-32×63.5mm Low Head Bolt SUS and 10-32 Washer as shown.
  - ③ Fix to scope rod holder and tighten with a 3/32" hex key and a spanner.
  - ④ Fasten until attached vertically to scope rod holder.
- ① 5/16インチ幅の取付け箇所があり、No.10-32サイズのネジが通る穴がある場合。
  - ② バランスプレートはスコープハウジングの窪みにしっかりと押し込んでセットして、10-32ネジ(長)及びワッシャーを図の方向から入れます。
  - ③ 3/32インチサイズの六角レンチとスパナを使い、スコープホルダーに固定します。
  - ④ スコープホルダーに垂直に取付けるまで締付ければ完了です。




## Adjustment of Gravity Shift グラビティシフトの調整

Attachment is adjustable conforming to the installation of your scope. Please use by adjusting the setting with Balance Plate.


スコープのセッティングに合わせて取付け位置を調整することができます。バランスプレートで取付け位置を調整してご使用ください。

### Examples of attachment 取付け例


#### Center センター



#### Front フロント



#### Back バック



## Attachment of a sight light サイトライトの取付け

8-32" sized Sight Light can be attached in two ways (90°・45°).

※ Sight light is not included in this product. Sight light is sold separately.

※ Some sight lights are unusable with.

No.8-32サイズのサイトライトを2方向(90°・45°)で取付けることができます。

※ 本製品にサイトライトは含まれておりません。

※ 一部のサイトライトがご使用できない場合があります。

